

**HOLEX****Juego de soportes de torneado de apriete, derecha, Tamaño del mango: 25mm****Datos de pedido**

Número de pedido	255110 25
GTIN	4045197941879
Clase de artículo	29W

**Descripción técnica**

Código ISO Soporte	PCLNR 2525M16; PCSNR 2525M16
Longitud total L	150 mm
Longitud de la cabeza L <sub>1</sub>	33 mm
Tamaño del mango	25 mm
Anchura de función L <sub>4</sub>	32 mm
Plaquita de corte adecuada	CN.. 1606..
Serie	QuickTurn
Pieza de repuesto	259981 6
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	derecha
Aplicación	Refrentado

Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

---

## Accesorios

Juego de piezas de repuesto de soporte de apriete Tipo 6	259981 6
Soporte de torneado de apriete Tamaño de vástago / placa 25/16 mm	250018 25/16