

Garant**Casquillo excéntrico, ØD3: 50Lmm****Datos de pedido**

Número de pedido	290393 50L
GTIN	4045197997258
Clase de artículo	29K

Descripción**Ejecución:**

Con intervalo de ajuste de $\pm 0,5$ mm como máximo.

1 marca de graduación de la escala corresponde a 0,03 mm.

Aplicación:

Para el ajuste de precisión de soportes de ranura y de perfil en tornos sin eje Y.

Idóneo para:

Soporte para junta de ranura y perfil n.º 290330 – 290359.

Descripción técnica

L ₂	100 mm
Ø D ₂	65 mm
L ₁	115 mm
para Ø D _s	32 mm
Tipo de producto	Casquillo excéntrico

