

Garant**Casquillo excéntrico, ØD3 H7: 32Lmm****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 290391 32L |
| GTIN | 4045197942173 |
| Clase de artículo | 29K |

Descripción**Ejecución:**

Con intervalo de ajuste de $\pm 0,5$ mm como máximo.

1 marca de graduación de la escala corresponde a 0,03 mm.

Aplicación:

Para el ajuste de precisión de soportes de ranura y de perfil en tornos sin eje Y.

Idóneo para:

Soporte para junta de ranura y perfil n.º 290330 – 290359.

Descripción técnica

| | |
|-----------------------|----------------------|
| L ₁ | 70 mm |
| Ø D ₂ | 48 mm |
| L ₂ | 60 mm |
| para Ø D _s | 20 mm |
| Tipo de producto | Casquillo excéntrico |

