

Garant

Mandrino portafresas cilíndrico, con orificio para conducto de refrigeración, SK 50 A = 200, Ø de mandril d1: 22mm



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 301151 22 |
| GTIN | 4045197942272 |
| Clase de artículo | 31A |

Descripción

Ejecución:

- Vástago cónico, espiga de alojamiento y superficie de contacto rectificadas en el tope.
- Con RFID/perforación Ballufchip.
- Superficie de apoyo del collar ampliada.

Modelo antivibratorio, asiento con núcleo antivibratorio.

Ventaja:

¡Tendencia a la vibración claramente inferior! ¡Aumento considerable del avance!

Suministro:

Incluye tornillo de apriete de fresas y taco de arrastre.

Partes opcionales:

Perno de apriete (PA) n.º 308600 – 308806, llave de apriete de PA n.º 308820 – 308835, llave especial n.º 309840. Tornillos de apriete de fresas n.º 309860; 309861.

Nota:

Otros tamaños a petición.

Descripción técnica

| | |
|------------------------------------------|---------------|
| Longitud de voladizo medida A | 200 mm |
| Ø de mandril d ₁ | 22 mm |
| Ø D ₂ | 48 mm |
| Longitud cono portafresas L ₄ | 19 mm |
| Adaptador | SK 50 A = 200 |
| Norma | DIN 6357 |

| | |
|-----------------------------------------------------|----------------------|
| Norma asiento | ISO 7388-1 |
| Forma | AD |
| Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 6,3 en 8000 rpm |
| Precisión de concentricidad | $\leq 6 \mu\text{m}$ |
| Estrategia de arranque de virutas | HPC |
| Oscilación | amortiguado |
| Tipo de producto | Mandrino portafresas |