

## Garant

**Mandrino portafresas antivibratorio, cilíndrico, con orificio para conducto de refrigeración, HSK-A 63 A = 300, Ø de mandril d1: 27mm**



### Datos de pedido

Número de pedido	306713 27
GTIN	4045197942487
Clase de artículo	31A

### Descripción

#### Ejecución:

- Vástago cónico, espiga de alojamiento y superficie de contacto rectificadas en el tope.
- Con perforación de chip RFID de Balluff.
- Superficie de contacto ampliada con tope.

**Modelo antivibratorio, asiento con núcleo antivibratorio.**

#### Ventaja:

¡Tendencia a la vibración claramente inferior! ¡Aumento considerable del avance!

#### Suministro:

Incluye tornillo de apriete de fresas y taco de arrastre.

#### Partes opcionales:

Llave especial n.º 309840, tubo de refrigerante n.º 309880.

#### Nota:

Otros tamaños a petición.

Ø D<sub>2</sub>: 58 mm

Longitud cono portafresas L<sub>4</sub>: 21 mm

### Descripción técnica

Longitud cono portafresas L <sub>4</sub>	21 mm
Longitud de voladizo medida A	300 mm
Ø de mandril d <sub>1</sub>	27 mm
Ø D <sub>2</sub>	58 mm
Ø de sujeción D <sub>1</sub>	27 mm

Adaptador	HSK-A 63 A = 300
Norma	DIN 6357
Norma asiento	DIN 69882-3
Norma asiento	DIN 69893
Norma asiento	ISO 12164-1
Forma	A
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 6,3 en 8000 rpm
Precisión de concentricidad	≤ 6 µm
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Oscilación	amortiguado
Tipo de producto	Mandrino portafresas