

Garant

Mandrino portafresas antivibratorio, cilíndrico, con orificio para conducto de refrigeración, HSK-A 100 A = 300, Ø de mandril d1: 16mm



Datos de pedido

Número de pedido	306715 16
GTIN	4045197942623
Clase de artículo	31A

Descripción

Ejecución:

- Vástago cónico, espiga de alojamiento y superficie de contacto rectificadas en el tope.
- Con perforación de chip RFID de Balluff.
- Superficie de contacto ampliada con tope.

Modelo antivibratorio, asiento con núcleo antivibratorio.

Ventaja:

¡Tendencia a la vibración claramente inferior! ¡Aumento considerable del avance!

Suministro:

Incluye tornillo de apriete de fresas y taco de arrastre.

Partes opcionales:

Llave especial n.º 309840, tubo de refrigerante n.º 309880.

Nota:

Otros tamaños a petición.

Descripción técnica

Longitud cono portafresas L ₄	17 mm
Ø de mandril d ₁	16 mm
Longitud de voladizo medida A	300 mm
Ø D ₂	38 mm
Ø de sujeción D ₁	16 mm
Adaptador	HSK-A 100 A = 300

Norma	DIN 6357
Norma asiento	ISO 12164-1
Norma asiento	DIN 69882-3
Norma asiento	DIN 69893
Forma	A
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 6,3 en 8000 rpm
Precisión de concentricidad	$\leq 6 \mu\text{m}$
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Oscilación	amortiguado
Tipo de producto	Mandrino portafresas