

**Garant****Portaherramientas para fresa atornilladora con rosca, SK 40, Rosca M × Longitud L1: M10X231****Datos de pedido**

Número de pedido	301313 M10X231
GTIN	4045197942821
Clase de artículo	31A

**Descripción****Ejecución:****Modelo antivibratorio, asiento con núcleo antivibratorio.****Aplicación:**

Para el asiento de fresas con rosca.

**Partes opcionales:**

Tirantes (PA) n.º 308600 – 308806. Llave de apriete de PA n.º 308820 – 308835.

**Descripción técnica**

Ø exterior D	41 mm
Rosca M	M10×231
Longitud útil L <sub>1</sub>	231 mm
Ø de la perforación D <sub>1</sub>	10,5 mm
Longitud de voladizo medida A	250 mm
Ø D <sub>2</sub>	18 mm
L <sub>2</sub>	7 mm
Adaptador	SK 40
Norma asiento	ISO 7388-1
Forma	AD
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 2,5 en 25 000 rpm

Precisión de concentricidad	≤ 3 μm
Estrategia de arranque de virutas	HSC
Oscilación	amortiguado
Tipo de producto	Conos para fresa con rosca