



Distanciómetro láser DISTO™, Tipo: X4



Datos de pedido

Número de pedido	465550 X4
GTIN	7640110697870
Clase de artículo	47C

Descripción

Ejecución:

Carcasa de plástico resistente a los golpes con teclado simbólico fácil de manejar. **Lente de vidrio Leica** de alta calidad en una **carcasa de magnesio** especialmente estable y resistente a altas temperaturas. Pantalla en color iluminada y rotatoria para la legibilidad óptima. Tecnología Power Range™ para mediciones de **hasta 150 m sin tablilla reflectante**. Clase de láser 2 comprobada según ISO 16331-1. El **inclinómetro integrado de 360°** capta la inclinación de un objeto cuando la carcasa se coloca directamente en este y permite una medición indirecta de la altura. Pieza final multifuncional para medición de ángulos. Protegido contra chorros de agua y estanco al polvo gracias a una junta de goma. Teclado sellado, lavable. Un frontal de caucho rígido protege la lente y amortigua los golpes leves.

Con **búsqueda digital** (zoom 4x) para mediciones de distancias amplias o con luz del sol.

Función:

IP65: Existe protección contra chorros de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como la protección completa contra el contacto.

Suministro:

Bolsa protectora y cordel de mano. Incluye 2 pilas n.º 081561 tam. LR6

Nota:

Transferencia de datos vía Bluetooth® Smart, también en Smartphone mediante app Leica "DISTO™ Plan" (Android a partir de la versión 4.3, Apple a partir de iPhone 4s). Elaboración fácil de esquemas.

Descripción técnica

Alcance	150 m
Clase de protección IP	IP 65
Precisión de medición	±1,0 mm
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081561 LR6
Adición/sustracción	sí
Interfaz	Interfaz Bluetooth
Cantidad de pilas contenidas	2
Consulta de la última medición	sí
Rosca para soporte	1/4 UNC pul
Sensor de inclinación	360 grados
Cálculo de superficies y volúmenes	sí
Alimentación eléctrica	081561 LR6
Pieza final multifuncional	sí
Longitud	132 mm
Peso	184 g
Altura	29 mm
Búsqueda digital con zoom	cuádruple
Anchura	56 mm
Medición indirecta (Pitágoras)	sí
Medición mínima / máxima	sí
Suministro de energía	con pilas
Lectura conmutable	mm / pulgadas
Clase de láser según IEC 825-1	2
Tipo de producto	Distanciómetro

Accesorios

Pilas alcalinas de manganeso Tamaño constructivo internacional LR6

081561 LR6