

Garant**Portaherramientas para fresa atornilladora con rosca, SK 40, Rosca M × Longitud L1: M12X231****Datos de pedido**

Número de pedido	301313 M12X231
GTIN	4045197942845
Clase de artículo	31A

Descripción**Ejecución:****Modelo antivibratorio, asiento con núcleo antivibratorio.****Aplicación:**

Para el asiento de fresas con rosca.

Partes opcionales:

Tirantes (PA) n.º 308600 – 308806. Llave de apriete de PA n.º 308820 – 308835.

Descripción técnica

Ø de la perforación D ₁	12,5 mm
L ₂	7,5 mm
Longitud de voladizo medida A	250 mm
Ø D ₂	21 mm
Rosca M	M12 X 231
Longitud útil L ₁	231 mm
Ø exterior D	44 mm
Adaptador	SK 40
Norma asiento	ISO 7388-1
Forma	AD
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 2,5 en 25 000 rpm

Precisión de concentricidad	≤ 3 μm
Estrategia de arranque de virutas	HSC
Oscilación	amortiguado
Tipo de producto	Conos para fresa con rosca