



Distanciómetro láser DISTO™, Tipo: X4SET



Datos de pedido

Número de pedido	465550 X4SET
GTIN	2050001951458
Clase de artículo	47C

Descripción

Ejecución:

Carcasa de plástico resistente a los golpes con teclado simbólico fácil de manejar. **Lente de vidrio Leica** de alta calidad en una **carcasa de magnesio** especialmente estable y resistente a altas temperaturas. Pantalla en color iluminada y rotatoria para la legibilidad óptima. Tecnología Power Range™ para mediciones de **hasta 150 m sin tablilla reflectante**. Clase de láser 2 comprobada según ISO 16331-1. El **inclinómetro integrado de 360°** capta la inclinación de un objeto cuando la carcasa se coloca directamente en este y permite una medición indirecta de la altura. Pieza final multifuncional para medición de ángulos. Protegido contra chorros de agua y estanco al polvo gracias a una junta de goma. Teclado sellado, lavable. Un frontal de caucho rígido protege la lente y amortigua los golpes leves.

Con **búsqueda digital** (zoom 4x) para mediciones de distancias amplias o con luz del sol.

Medición espacial con tecnología P2P. Incluso para puntos inaccesibles. Al utilizar la aplicación DISTO™ Plan se pueden exportar planos acotados como archivos CAD.

Función:

IP54: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y contra depósitos de polvo en el interior (protección contra el polvo), así como contra el contacto completo.

Suministro:

Bolsa protectora y cordel de mano. Incluye 2 pilas n.º 081561 tam. LR6

Incluye adaptador para trípode DST360, trípode TRI120 y maletín.

Nota:

Transferencia de datos vía Bluetooth® Smart, también en Smartphone mediante app Leica "DISTO™ Plan" (Android a partir de la versión 4.3, Apple a partir de iPhone 4s). Elaboración fácil de esquemas.

Descripción técnica

Alimentación eléctrica	081561 LR6
Precisión de medición	±1,0 mm
Rosca para soporte	1/4 UNC pul
Cálculo de superficies y volúmenes	sí
Cantidad de pilas contenidas	2
Clase de protección IP	IP 54
Alcance	150 m
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081561 LR6
Adición/sustracción	sí
Medición mínima / máxima	sí
Consulta de la última medición	sí
Sensor de inclinación	360 grados
Altura	29 mm
Búsqueda digital con zoom	cuádruple
Medición indirecta (Pitágoras)	sí
Peso	184 g
Longitud	132 mm
Interfaz	Interfaz Bluetooth
Pieza final multifuncional	sí
Anchura	56 mm
Suministro de energía	con pilas
Lectura conmutable	mm / pulgadas
Clase de láser según IEC 825-1	2
Tipo de producto	Distanciómetro

Accesorios

Pilas alcalinas de manganeso Tamaño constructivo internacional LR6

081561 LR6