

Garant**Portaherramientas para fresas de enroscar con rosca, SK 40, Rosca M × Longitud L1: M12X125****Datos de pedido**

Número de pedido	301309 M12X125
GTIN	4045197943941
Clase de artículo	31A

Descripción**Ejecución:**

Forma constructiva cilíndrica.

Aplicación:

Para el asiento de fresas con rosca.

Partes opcionales:

Tirante (PA) n.º 308600 – 308806. Llave de apriete de AB n.º 308820 – 308835.

Descripción técnica

L ₂	5 mm
Longitud útil L ₁	125 mm
Ø exterior D	34 mm
Ø D ₂	21 mm
Rosca M	M12×125
Ø de perforación D ₁ tolerancia IT6	12,5 mm
Longitud de voladizo medida A	144 mm
Adaptador	SK 40
Norma asiento	ISO 7388-1

Forma	ADB
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad	$\leq 3 \mu\text{m}$
Estrategia de arranque de virutas	HSC
Tipo de producto	Conos para fresa con rosca