



## Cono de sujeción plano, HSK-A 63 corto, Ø de sujeción D1: 40mm



### Datos de pedido

Número de pedido	304277 40
GTIN	4045197944252
Clase de artículo	32A

### Descripción

#### Ejecución:

- Con RFID/perforación Balluffchip.
- Superficies de funcionamiento HSK mecanizadas.

#### Aplicación:

Para sujeción de herramientas con superficie arrastre lateral según DIN 1835 forma B y DIN 6535 forma HB.

#### Partes opcionales:

Tubo de refrigerante n.º 309880. Llave de vaso n.º 309890.

#### Nota:

HSK 40 y 50, forma A y E suministrables ex fábrica.

### Descripción técnica

Ø de sujeción D <sub>1</sub>	40 mm
Longitud de voladizo medida A	125 mm
Adaptador	HSK-A 63 corto
Norma asiento	DIN 69893
Norma asiento	ISO 12164-1
Norma asiento	DIN 69882-4
Forma	A

Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 6,3 en 20 000 rpm
Precisión de concentricidad	$\leq 3 \mu\text{m}$
Estrategia de arranque de virutas	HSC
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Tipo de producto	Cono de sujeción plano