

Garant
Mandrino portafresas Forma ADB con perforación para conducto de refrigeración, SK 30 corto, Ø de mandril d1: 27mm

Datos de pedido

Número de pedido	301013 27
GTIN	4045197944238
Clase de artículo	31A

Descripción
Ejecución:

- Vástago cónico, espiga de alojamiento y superficie de contacto rectificadas en el tope.
- Alcance corto.
- Superficie de contacto y de unión ampliadas.
- Con RFID/perforación Balluffchip.
- Con 4 perforaciones para canales de refrigeración.
- Todos los mangos repasados en el torno fuertemente (¡suavidad de marcha!).

Suministro:

Incluye tornillo de apriete de fresas.

Partes opcionales:

Perno de apriete (PA) n.º 308600 – 308806, llave de apriete de PA n.º 308820 – 308835, llave especial n.º 309840. Tornillos de apriete de fresas n.º 309860; 309861.

Descripción técnica

Ø de mandril d ₁	27 mm
Longitud cono portafresas L ₄	21 mm
Ø exterior D	50 mm
Tornillo de apriete de fresas de recambio n.º 309860 / 309861	27
Llave especial adecuada n.º 309840	27

Longitud de voladizo medida A	50 mm
Ø de sujeción D ₁	27 mm
Adaptador	SK 30 corto
Norma	DIN 6357
Norma asiento	ISO 7388-1
Forma	ADB
Perforación para conducto de refrigeración	No se puede cerrar
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad	≤ 5 µm
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Tipo de producto	Mandrino portafresas