

**Garant****Cono de sujeción plano forma ADB con perforaciones para conducto de refrigeración, SK 30 corto, Ø de sujeción D1: 6mm****Datos de pedido**

Número de pedido	300048 6
GTIN	4045197944122
Clase de artículo	31A

**Descripción****Ejecución:****GARANT –**

Todos los mangos repasados en el torno fuertemente (suavidad de marcha). Calidad de equilibrado G 2,5 / 25000 rpm.

Con perforación de chip RFID de Balluff.

**Con taladros para conducto de refrigeración cerrables.**

**Aplicación:**

Para la sujeción de herramientas con superficie de arrastre lateral según DIN 1835 B y DIN 6535 HB.

**Partes opcionales:**

Tirante (AB) n.º 308600 – 308806, llave de apriete de AB n.º 308820; 308835.

**Descripción técnica**

Ø exterior D	25 mm
Longitud de voladizo medida A	50 mm
Ø de sujeción D <sub>1</sub>	6 mm
Tornillo de sujeción de recambio n° 309900	6
Adaptador	SK 30 corto
Norma	DIN 6359

Norma asiento	ISO 7388-1
Forma	ADB
Perforación para conducto de refrigeración	se puede cerrar
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad	≤ 3 μm
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Tipo de producto	Cono de sujeción plano

---

## Accesorios

Tornillo amarre de recambio Para plato con Ø de sujeción D1 6 mm	309900 6
--	----------