

Garant
Cono combinado portafresas Forma ADB, SK 40 corto, Ø de mandril d1: 13mm


Datos de pedido

Número de pedido	300835 13
GTIN	4045197944276
Clase de artículo	31A

Descripción

Ejecución:

Vástago cónico, espiga de alojamiento y superficie de contacto rectificadas en el tope. Con perforación de chip RFID de Balluff.

GARANT – Todos los vástagos repasados en el torno fuertemente (¡suavidad de marcha!).

Aplicación:

- **Con chaveta de ajuste para fresas con ranura longitudinal, p. ej. DIN 841.**
- **Con anillo de arrastre para fresas con ranura transversal DIN 1880 y cabezales portafilos DIN 1830.**

Suministro:

Incluye muelle de ajuste, anillo de arrastre y tornillo de apriete de fresas.

Partes opcionales:

Perno de apriete (PA) n.º 308600 – 308806, llave de apriete de PA n.º 308820 – 308835, llave especial n.º 309840.

Nota:

La refrigeración interior solo es posible con un tornillo de apriete adecuado n.º 309861.

Descripción técnica

Longitud cono portafresas L ₄	23 mm
Llave especial adecuada n.º 309840	13
Ø de mandril d ₁	13 mm
Longitud de voladizo medida A	55 mm

Anillo de arrastre de recambio n° 309870	13
Ø exterior D	27 mm
Longitud cono portafresas L ₃ con anillo de arrastre	18 mm
Tornillo de apriete de fresas de recambio n.º 309860 / 309861	13
Ø de sujeción D ₁	13 mm
Adaptador	SK 40 corto
Norma	DIN 6358
Norma asiento	ISO 7388-1
Forma	ADB
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad	≤ 5 µm
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Tipo de producto	Cono portafresas