



Soporte para portapinzas ER cilíndrico, para el tamaño de pinzas de sujeción ER: 20



Datos de pedido

Número de pedido	300683 20
GTIN	4045197944245
Clase de artículo	32A

Descripción

Ejecución:

Soporte cilíndrico con mango Weldon incluida tuerca ER.
Perforación pasante para refrigeración interior disponible.

Aplicación:

Para prolongación de los mandriles en conos de suj. planos o portapinzas de sujeción.

Partes opcionales:

Llave de apriete n.º 309680 – 309740.

Pinzas de sujeción ER n.º 308878 – 309434. tuerca ER de recambio n.º 309580; 309650.

Nota:

No adecuadas para proceso de contracción.

Descripción técnica

Ø del mango d	25 mm
Gama de sujeción	1 - 13 mm
Para pinzas de sujeción ER	20
Ø exterior D	34 mm
L ₂	19,5 mm
Longitud mango L ₁	85,5 mm
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 2,5 en 25 000 rpm

Precisión de concentricidad	≤ 3 μm
Estrategia de arranque de virutas	HSC
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Portapinzas de sujeción