

Garant**Casquillo de sujeción cilíndrico, Pinza portapiezas ER: 16****Datos de pedido**

Número de pedido	319291 16
GTIN	4045197943590
Clase de artículo	31V

Descripción**Ejecución:****Sistema de cambio rápido de barras de mandrinar.**

Por medio del diámetro exterior para incorporar en un soporte para barras de mandrinar estándar o soporte para brocas con plaquitas de corte.

Aplicación:

Para mecanizado interior con barras de mandrinar.

Suministro:

Incluye tuerca de apriete con rosca exterior.

Nota:

Ajuste previo, p. ej., mediante GARANT n.º 354760 VG1 o 355010 VGBASIC con reducción n.º 354773 (casquillo n.º 313291 tam. 25 con reducción adicional n.º 319426; 319428 de cada tam. 40/32).

También es posible la sujeción directa de pinzas de sujeción ER.

Descripción técnica

adecuado para	N.º 319283
Ø d ₁	25 mm
Ø de sujeción	16 mm

Rosca M	M24×1
Ø soporte base d ₂	32,5 mm
l ₂ con adaptador intercambiable	40 mm
l ₂ con pinza portapiezas ER	18 mm
Tipo de producto	Casquillo de sujeción