

Garant**Adaptador de cambio rápido ER40, d=64,5, Ø de sujeción: 12mm****Datos de pedido**

Número de pedido	319289 12
GTIN	4045197943682
Clase de artículo	31V

Descripción**Ejecución:****Sistema de cambio rápido de barras de mandrinar.**

Mediante tuerca de apriete con rosca exterior, se enrosca el adaptador de cambio rápido en el casquillo de sujeción cilíndrico o soporte VDI para adaptación directa.

Aplicación:

Para mecanizado interior con barras de mandrinar.

Idóneo para:

Barras de mandrinar con 1, 2 o 3 superficies de apriete.

Suministro:

Tapones roscados para conducto de refrigeración, tuerca corredera en ranura ciega.

Nota:

Ajuste previo, p. ej., mediante GARANT n.º 354760 VG1 o 355010 VGBASIC con reducción n.º 354773 (casquillo n.º 313291 tam. 25 con reducción adicional n.º 319426; 319428 de cada tam. 40/32).

Descripción técnica

Atributo del nombre de producto	d=64,5
Tipo de producto	Adaptador de cambio rápido

