

Garant
Adaptador para hoja de sierra, con rosca, para \varnothing de hoja de sierra: 40/50mm


Datos de pedido

Número de pedido	179907 40/50
GTIN	4045197942067
Clase de artículo	210

Descripción

Ejecución:

Recubrimiento de Ni para una mayor protección contra el desgaste.

Aplicación:

Junto con hojas de sierra circular para sistemas de sierra. Para el fresado de ranuras y cortes.

Nota:

Asiento para adaptador para hoja de sierra con rosca: ver catálogo parte 3. **Producto sucesor para n.º 179905.**

Descripción técnica

Juego de tornillos de amarre	219985 (TX15;4,2 Nm)
L_1	35 mm
Longitud total L_{tot}	36,8 mm
$\varnothing D_1$ h6	12,5 mm
$\varnothing D_2$	24 mm
Rosca de alojamiento M	M12
Número perforaciones de fijación	3
Círculo primitivo orificios de fijación	17,5 mm
Ejecuciones de mangos	con rosca
Refrigeración interior	sí

Tipo de producto

Portahojas de sierra

Accesorios

Juego de tornillos de sujeción 10 piezas

219985