

Garant
Adaptador para hoja de sierra, con rosca, para \varnothing de hoja de sierra: 63/80/100mm

Datos de pedido

Número de pedido	179907 63/80/100
GTIN	4045197942074
Clase de artículo	210

Descripción
Ejecución:

Recubrimiento de Ni para una mayor protección contra el desgaste.

Aplicación:

Junto con hojas de sierra circular para sistemas de sierra. Para el fresado de ranuras y cortes.

Nota:

Asiento para adaptador para hoja de sierra con rosca: ver catálogo parte 3. **Producto sucesor para n.º 179905.**

Descripción técnica

Longitud total L_{tot}	41,8 mm
Juego de tornillos de amarre	219985 (TX15;4,2 Nm)
L_1	40 mm
Rosca de alojamiento M	M16
$\varnothing D_1$ h6	17 mm
$\varnothing D_2$	32 mm
Número perforaciones de fijación	4
Círculo primitivo orificios de fijación	25,5 mm
Ejecuciones de mangos	con rosca

Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Portahojas de sierra

Accesorios

Juego de tornillos de sujeción 10 piezas	219985
------------------------------------------	--------