

Garant**Cono de sujeción plano con orificio para conducto de refrigeración, HSK-A 100 A = 160, Ø de sujeción D1: 10mm****Datos de pedido**

Número de pedido	304411 10
GTIN	4045197943811
Clase de artículo	31A

Descripción**Ejecución:**

- **Con RFID/perforación Balluffchip.**
- **Superficies de funcionamiento HSK mecanizadas.**

GARANT: Todos los mangos repasados en el torno fuertemente (¡suavidad de marcha!).

Con canales de refrigeración cerrables.

Aplicación:

Para sujeción de herramientas con superficie arrastre lateral según DIN 1835 forma B y DIN 6535 forma HB.

Partes opcionales:

Tubo de refrigerante n.º 309880. Llave de vaso n.º 309890.

Nota:

HSK 40 y 50, forma A y E suministrables ex fábrica.

Descripción técnica

Ø de sujeción D ₁	10 mm
Ø exterior D	35 mm
Longitud de voladizo medida A	160 mm
Adaptador	HSK-A 100 A = 160
Norma asiento	ISO 12164-1

Norma asiento	DIN 69882-4
Norma asiento	DIN 69893
Forma	A
Perforación para conducto de refrigeración	se puede cerrar
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad	$\leq 3 \mu\text{m}$
Estrategia de arranque de virutas	HSC
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Tipo de producto	Cono de sujeción plano