

**HOLEX****Cono de sujeción plano con orificio para conducto de refrigeración, HSK-A 100 corto, Ø de sujeción D1: 14mm****Datos de pedido**

Número de pedido	304398 14
GTIN	4045197944429
Clase de artículo	32A

**Descripción****Ejecución:****Con canales de refrigeración que no se pueden cerrar.**

- **Con RFID/perforación Balluffchip.**
- **Superficies de funcionamiento HSK mecanizadas.**

**Aplicación:**

Para sujeción de herramientas con superficie arrastre lateral según DIN 1835 forma B y DIN 6535 forma HB.

**Partes opcionales:**

Tubo de refrigerante n.º 309880. Llave de vaso n.º 309890.

**Nota:**

HSK 40 y 50, forma A y E suministrables ex fábrica.

**Descripción técnica**

Tornillo de sujeción de recambio n.º 309900	12
Ø exterior D	44 mm
Ø de sujeción D <sub>1</sub>	14 mm
Longitud de voladizo medida A	80 mm
Adaptador	HSK-A 100 corto

Norma asiento	ISO 12164-1
Norma asiento	DIN 69882-4
Norma asiento	DIN 69893
Forma	A
Perforación para conducto de refrigeración	No se puede cerrar
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 6,3 en 20 000 rpm
Precisión de concentricidad	$\leq 3 \mu\text{m}$
Estrategia de arranque de virutas	HSC
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Tipo de producto	Cono de sujeción plano

## Accesorios

Tornillo amarre de recambio Para plato con $\varnothing$ de sujeción D1 12 mm	309900 12
---	-----------