

**HOLEX****Cono de sujeción plano con orificio para conducto de refrigeración, HSK-A 63 corto, Ø de sujeción D1: 10mm****Datos de pedido**

Número de pedido	304278 10
GTIN	4045197944306
Clase de artículo	32A

**Descripción****Ejecución:**

Con canales de refrigeración que no se pueden cerrar.

- Con RFID/perforación Balluffchip.
- Superficies de funcionamiento HSK mecanizadas.

**Aplicación:**

Para sujeción de herramientas con superficie arrastre lateral según DIN 1835 forma B y DIN 6535 forma HB.

**Partes opcionales:**

Tubo de refrigerante n.º 309880. Llave de vaso n.º 309890.

**Nota:**

HSK 40 y 50, forma A y E suministrables ex fábrica.

**Descripción técnica**

Ø exterior D	35 mm
Ø de sujeción D <sub>1</sub>	10 mm
Tornillo de sujeción de recambio n.º 309900	10
Longitud de voladizo medida A	65 mm
Adaptador	HSK-A 63 corto

Norma asiento	ISO 12164-1
Norma asiento	DIN 69882-4
Norma asiento	DIN 69893
Forma	A
Perforación para conducto de refrigeración	No se puede cerrar
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 6,3 en 20 000 rpm
Precisión de concentricidad	$\leq 3 \mu\text{m}$
Estrategia de arranque de virutas	HSC
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Tipo de producto	Cono de sujeción plano

## Accesorios

Tornillo amarre de recambio Para plato con $\varnothing$ de sujeción D1 10 mm	309900 10
---	-----------