

HOLEX**Cono de sujeción plano con orificio para conducto de refrigeración, HSK-A 100 corto, Ø de sujeción D1: 8mm****Datos de pedido**

Número de pedido	304398 8
GTIN	4045197944399
Clase de artículo	32A

Descripción**Ejecución:****Con canales de refrigeración que no se pueden cerrar.**

- **Con RFID/perforación Balluffchip.**
- **Superficies de funcionamiento HSK mecanizadas.**

Aplicación:

Para sujeción de herramientas con superficie arrastre lateral según DIN 1835 forma B y DIN 6535 forma HB.

Partes opcionales:

Tubo de refrigerante n.º 309880. Llave de vaso n.º 309890.

Nota:

HSK 40 y 50, forma A y E suministrables ex fábrica.

Descripción técnica

Longitud de voladizo medida A	80 mm
Ø de sujeción D ₁	8 mm
Ø exterior D	28 mm
Tornillo de sujeción de recambio n.º 309900	8
Adaptador	HSK-A 100 corto

Norma asiento	ISO 12164-1
Norma asiento	DIN 69882-4
Norma asiento	DIN 69893
Forma	A
Perforación para conducto de refrigeración	No se puede cerrar
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 6,3 en 20 000 rpm
Precisión de concentricidad	$\leq 3 \mu\text{m}$
Estrategia de arranque de virutas	HSC
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Tipo de producto	Cono de sujeción plano

Accesorios

Tornillo amarre de recambio Para plato con \varnothing de sujeción D1 8 mm	309900 8
--	----------