

**Garant****Cono de sujeción plano Forma ADB con perforación para conducto de refrigeración, BT 50 corto, Ø de sujeción D1: 20mm****Datos de pedido**

Número de pedido	302650 20
GTIN	4045197944726
Clase de artículo	31A

**Descripción****Ejecución:**

Todos los mangos repasados en el torno fuertemente (suavidad de marcha). Calidad de equilibrado G2,5 / 25 000 rpm. **Con canales de refrigeración cerrables.**

**Aplicación:**

Para la sujeción de herramientas con superficie de arrastre lateral según DIN 1835 B y DIN 6535 HB.

**Partes opcionales:**

Tirante (AB) n.º 308760 – 308802, llave de apriete de AB n.º 308820; 308835.

**Descripción técnica**

Tornillo de sujeción de recambio n.º 309900	20
Ø exterior D	52 mm
Longitud de voladizo medida A	80 mm
Ø de sujeción D <sub>1</sub>	20 mm
Adaptador	BT 50 corto
Norma	DIN 6359
Norma asiento	ISO 7388-2

Norma asiento	JIS B6339
Forma	ADB
Precisión de concentricidad	$\leq 3 \mu\text{m}$
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Tipo de producto	Cono de sujeción plano

---

## Accesorios

Tornillo amarre de recambio Para plato con $\varnothing$ de sujeción D1 20 mm	309900 20
---	-----------