

Garant

Cono de sujeción plano Forma ADB con perforación para conducto de refrigeración, BT 40 corto, Ø de sujeción D1: 8mm



Datos de pedido

Número de pedido	302596 8
GTIN	4045197944603
Clase de artículo	31A

Descripción

Ejecución:

Todos los mangos repasados en el torno fuertemente (suavidad de marcha). Calidad de equilibrado G2,5 / 25 000 rpm. **Con canales de refrigeración cerrables.**

Aplicación:

Para la sujeción de herramientas con superficie de arrastre lateral según DIN 1835 B y DIN 6535 HB.

Partes opcionales:

Tirante (AB) n.º 308760 – 308802, llave de apriete de AB n.º 308820; 308835.

Descripción técnica

Longitud de voladizo medida A	50 mm
Ø de sujeción D ₁	8 mm
Ø exterior D	28 mm
Tornillo de sujeción de recambio n.º 309900	8
Adaptador	BT 40 corto
Norma	DIN 6359
Norma asiento	ISO 7388-2
Norma asiento	JIS B6339

Forma	ADB
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad	≤ 3 μm
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Tipo de producto	Cono de sujeción plano

Accesorios

Tornillo amarre de recambio Para plato con Ø de sujeción D1 8 mm	309900 8
--	----------