

Garant
Portapinzas de sujeción ER Forma ADB, BT 40 corto, para el tamaño de pinzas de sujeción ER: 32

Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 302755 32 |
| GTIN | 4045197944801 |
| Clase de artículo | 31A |

Descripción
Ejecución:

Cono interior y exterior rectificadas.

- **Todos los mangos repasados en el torno fuertemente (¡suavidad de marcha!). Calidad de equilibrado G2,5/25 000 rpm.**
- **Tuerca de apriete equilibrada con precisión (G2,5 / 25 000 rpm).**
- **Propiedades de desgaste óptimas o transmisión del par mediante tuerca de apriete de precisión con recubrimiento.**

Aplicación:

Para sujeción de herramientas con mango cilíndrico en pinzas portapiezas según **DIN 6499 forma A y forma B.**

Suministro:

Incluye tuerca de apriete ER.

Partes opcionales:

Pinzas de sujeción ER n.º 308881 – 309434, llave de apriete ER n.º 309680– 309745 o n.º 613300. Tirante (AB) n.º 308760 – 308802, llave de apriete de AB n.º 308820; 308835.

Nota:

Tuerca de apriete adecuada n.º 309580 o 309610.

Estrategia de arranque de virutas: HSC

Gama de sujeción: 2 - 20 mm

Longitud de voladizo medida A: 70 mm

Ø exterior D: 50 mm

Tuerca de apriete ER de recambio: 32

Llave de apriete ER: 32

Descripción técnica

| | |
|---|-------------------------|
| Para pinzas de sujeción ER | 32 |
| Gama de sujeción | 2 - 20 mm |
| Llave de apriete ER | 32 |
| Longitud de voladizo medida A | 70 mm |
| Ø exterior D | 50 mm |
| Tuerca de apriete ER de recambio | 32 |
| Ø de sujeción D ₁ | 2-20 mm |
| Adaptador | BT 40 corto |
| Norma asiento | JIS B6339 |
| Norma asiento | ISO 7388-2 |
| Forma | ADB |
| Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm |
| Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm |
| Estrategia de arranque de virutas | HSC |
| Tipo de producto | Portapinzas de sujeción |

Accesorios

| | |
|--|-----------|
| Llave de apriete ER Para portapinzas de sujeción ER 32 | 309680 32 |
|--|-----------|