

## Garant

### Mandrino portafresas con taladro para conducto de refrigeración, forma ADB, BT 30 corto, Ø de mandril d1: 16mm



## Datos de pedido

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 303010 16     |
| GTIN              | 4045197944863 |
| Clase de artículo | 31A           |

## Descripción

### Ejecución:

Mango cónico, espiga de alojamiento y superficie de contacto rectificadas en el collar. Todos los mangos repasados en el torno fuertemente (suavidad de marcha). Calidad de equilibrado G2,5 / 25 000 rpm. Forma ADB.

Con 4 canales de refrigeración.

- **Forma cilíndrica.**
- **Con perforación Ballufchip.**
- **Superficie de apoyo del collar ampliada.**

### Ventaja:

¡Tendencia a la vibración claramente inferior! ¡Aumento considerable del avance!

### Suministro:

Incluye tornillo de apriete de fresas.

### Partes opcionales:

Tirante (AB) n.º 308760 – 308802. Llave especial n.º 309840.

### Nota:

Otros tamaños a petición.

## Descripción técnica

|                                                               |    |
|---------------------------------------------------------------|----|
| Tornillo de apriete de fresas de recambio n.º 309860 / 309861 | 16 |
| Llave especial adecuada n.º 309840                            | 16 |

|                                                     |                      |
|-----------------------------------------------------|----------------------|
| Ø exterior D                                        | 38 mm                |
| Longitud de voladizo medida A                       | 35 mm                |
| Ø de mandril d <sub>1</sub>                         | 16 mm                |
| Ø de sujeción D <sub>1</sub>                        | 16 mm                |
| Adaptador                                           | BT 30 corto          |
| Norma                                               | DIN 6357             |
| Norma asiento                                       | JIS B6339            |
| Norma asiento                                       | ISO 7388-2           |
| Forma                                               | ADB                  |
| Perforación para conducto de refrigeración          | No se puede cerrar   |
| Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm  |
| Precisión de concentricidad                         | ≤ 5 µm               |
| Estrategia de arranque de virutas                   | HPC                  |
| Tipo de producto                                    | Mandrino portafresas |