

**Garant**
**Portapinzas de sujeción ER Forma AD, BT 30 A = 60, para el tamaño de pinzas de sujeción ER: 16**

**Datos de pedido**

Número de pedido	302745 16
GTIN	4045197944757
Clase de artículo	31A

**Descripción**
**Ejecución:**

Cono interior y exterior rectificadas.

- **Todos los mangos repasados en el torno fuertemente (¡suavidad de marcha!). Calidad de equilibrado G2,5/25 000 rpm.**
- **Tuerca de apriete equilibrada con precisión (G2,5 / 25 000 rpm).**
- **Propiedades de desgaste óptimas o transmisión del par mediante tuerca de apriete de precisión con recubrimiento.**

**Aplicación:**

Para sujeción de herramientas con mango cilíndrico en pinzas portapiezas según **DIN 6499 forma A y forma B.**

**Suministro:**

Incluye tuerca de apriete ER.

**Partes opcionales:**

Pinzas de sujeción ER n.º 308881 – 309434, llave de apriete ER n.º 309680– 309745 o n.º 613300. Tirante (AB) n.º 308760 – 308806, llave de apriete de AB n.º 308820; 308835.

**Nota:**

Tuerca de apriete adecuada n.º 309580 o 309610.

Estrategia de arranque de virutas: HSC

Gama de sujeción: 0,5 - 10 mm

Ø exterior D: 28 mm

Tuerca de apriete ER de recambio: 16

Llave de apriete ER: 16

## Descripción técnica

Llave de apriete ER	16
Longitud de voladizo medida A	60 mm
Para pinzas de sujeción ER	16
Tuerca de apriete ER de recambio	16
Ø exterior D	28 mm
Gama de sujeción	0,5 - 10 mm
Adaptador	BT 30 A = 60
Norma asiento	JIS B6339
Norma asiento	ISO 7388-2
Forma	AD
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad	≤ 3 µm
Estrategia de arranque de virutas	HSC
Tipo de producto	Portapinzas de sujeción

---

## Accesorios

Llave de una boca Ancho de llave 25 mm	613300 25
--	-----------