

Garant

Portapinzas de sujeción ER Forma ADB, BT 40 corto, para el tamaño de pinzas de sujeción ER: 16



Datos de pedido

Número de pedido	302755 16
GTIN	4045197944788
Clase de artículo	31A

Descripción

Ejecución:

Cono interior y exterior rectificados.

- **Todos los mangos repasados en el torno fuertemente (¡suavidad de marcha!). Calidad de equilibrado G2,5/25 000 rpm.**
- **Tuerca de apriete equilibrada con precisión (G2,5 / 25 000 rpm).**
- **Propiedades de desgaste óptimas o transmisión del par mediante tuerca de apriete de precisión con recubrimiento.**

Aplicación:

Para sujeción de herramientas con mango cilíndrico en pinzas portapiezas según **DIN 6499 forma A y forma B.**

Suministro:

Incluye tuerca de apriete ER.

Partes opcionales:

Pinzas de sujeción ER n.º 308881 – 309434, llave de apriete ER n.º 309680– 309745 o n.º 613300. Tirante (AB) n.º 308760 – 308806, llave de apriete de AB n.º 308820; 308835.

Nota:

Tuerca de apriete adecuada n.º 309580 o 309610.

Estrategia de arranque de virutas: HSC

Gama de sujeción: 0,5 - 10 mm

Longitud de voladizo medida A: 70 mm

Ø exterior D: 28 mm

Tuerca de apriete ER de recambio: 16

Llave de apriete ER: 16

Descripción técnica

Llave de apriete ER	16
Ø exterior D	28 mm
Para pinzas de sujeción ER	16
Longitud de voladizo medida A	70 mm
Gama de sujeción	0,5 - 10 mm
Tuerca de apriete ER de recambio	16
Adaptador	BT 40 corto
Norma asiento	JIS B6339
Norma asiento	ISO 7388-2
Forma	ADB
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad	≤ 3 µm
Estrategia de arranque de virutas	HSC
Tipo de producto	Portapinzas de sujeción

Accesorios

Llave de una boca Ancho de llave 25 mm	613300 25
--	-----------