

**Garant**
**Cono combinado portafresas Forma ADB, BT 40 corto, Ø de mandril d1: 32mm**

**Datos de pedido**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 302895 32     |
| GTIN              | 4045197945013 |
| Clase de artículo | 31A           |

**Descripción**
**Ejecución:**

Mango cónico, espiga de alojamiento y superficie de contacto rectificadas en el collar. Todos los mangos repasados en el torno fuertemente (suavidad de marcha). Calidad de equilibrado G2,5 / 25 000 rpm. Forma ADB.

**Aplicación:**

**Con chaveta de ajuste** para fresas con ranura longitudinal, p. ej. DIN 841.

**Con anillo de arrastre** para fresas con ranura transversal DIN 1880 y cabezales portafilos DIN 1830.

**Suministro:**

Incluye muelle de ajuste, anillo de arrastre y tornillo de apriete de fresas.

**Partes opcionales:**

Tirante (AB) n.º 308760 – 308802. Llave especial n.º 309840.

**Nota:**

La refrigeración interior solo es posible con un tornillo de apriete adecuado n.º 309861.

**Descripción técnica**

|   |       |
|---|-------|
| Ø exterior D                              | 58 mm |
| Ø de mandril d <sub>1</sub>               | 32 mm |
| Longitud de voladizo medida A             | 60 mm |
| Anillo de arrastre de recambio n.º 309870 | 32    |
| Llave especial adecuada n.º 309840        | 32    |

|   |                     |
|---|---------------------|
| Tornillo de apriete de fresas de recambio n.º 309860 / 309861 | 32                  |
| Ø de sujeción D <sub>1</sub>                                  | 32 mm               |
| Adaptador   | BT 40 corto         |
| Norma   | DIN 6358            |
| Norma asiento   | JIS B6339           |
| Norma asiento   | ISO 7388-2          |
| Forma   | ADB                 |
| Calidad de equilibrado G con número de revoluciones           | G 2,5 en 25 000 rpm |
| Precisión de concentricidad                                   | ≤ 5 µm              |
| Estrategia de arranque de virutas                             | HPC                 |
| Tipo de producto  | Cono portafresas    |