

**Garant****Mandrino portafresas con taladro para conducto de refrigeración, forma ADB, BT 50 A = 100, Ø de mandril d1: 22mm****Datos de pedido**

Número de pedido	303035 22
GTIN	4045197944948
Clase de artículo	31A

**Descripción****Ejecución:**

Mango cónico, espiga de alojamiento y superficie de contacto rectificadas en el collar. Todos los mangos repasados en el torno fuertemente (suavidad de marcha). Calidad de equilibrado G2,5 / 25 000 rpm. Forma ADB.

Con 4 canales de refrigeración.

- **Forma cilíndrica.**
- **Con perforación Ballufchip.**
- **Superficie de apoyo del collar ampliada.**
- **Modelo antivibratorio, asiento con núcleo antivibratorio.**

**Ventaja:**

¡Tendencia a la vibración claramente inferior! ¡Aumento considerable del avance!

**Suministro:**

Incluye tornillo de apriete de fresas.

**Partes opcionales:**

Tirante (AB) n.º 308760 – 308802. Llave especial n.º 309840.

**Nota:**

Otros tamaños a petición.

**Descripción técnica**

Ø de mandril d <sub>1</sub>	22 mm
Ø exterior D	48 mm

Tornillo de apriete de fresas de recambio n.º 309860 / 309861	22
Longitud de voladizo medida A	100 mm
Llave especial adecuada n.º 309840	22
Ø de sujeción D <sub>1</sub>	22 mm
Adaptador	BT 50 A = 100
Norma	DIN 6357
Norma asiento	JIS B6339
Norma asiento	ISO 7388-2
Forma	ADB
Perforación para conducto de refrigeración	No se puede cerrar
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad	≤ 5 µm
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Tipo de producto	Mandrino portafresas