

Garant**Mandrino portafresas con taladro para conducto de refrigeración, forma ADB, BT 40 corto, Ø de mandril d1: 22mm****Datos de pedido**

Número de pedido	303015 22
GTIN	4045197944900
Clase de artículo	31A

Descripción**Ejecución:**

Mango cónico, espiga de alojamiento y superficie de contacto rectificadas en el collar. Todos los mangos repasados en el torno fuertemente (suavidad de marcha). Calidad de equilibrado G2,5 / 25 000 rpm. Forma ADB.

Con **4** canales de refrigeración.

- **Forma cilíndrica.**
- **Con perforación Ballufchip.**
- **Superficie de apoyo del collar ampliada.**

Ventaja:

¡Tendencia a la vibración claramente inferior! ¡Aumento considerable del avance!

Suministro:

Incluye tornillo de apriete de fresas.

Partes opcionales:

Tirante (AB) n.º 308760 – 308802. Llave especial n.º 309840.

Nota:

Otros tamaños a petición.

Descripción técnica

Longitud de voladizo medida A	35 mm
Ø exterior D	48 mm

Llave especial adecuada n° 309840	22
Tornillo de apriete de fresas de recambio n.° 309860 / 309861	22
Ø de mandril d ₁	22 mm
Ø de sujeción D ₁	22 mm
Adaptador	BT 40 corto
Norma	DIN 6357
Norma asiento	JIS B6339
Norma asiento	ISO 7388-2
Forma	ADB
Perforación para conducto de refrigeración	No se puede cerrar
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad	≤ 5 µm
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Tipo de producto	Mandrino portafresas