

**Garant****Cono de sujeción hidráulica HT corto, PSC 63, Ø de sujeción D1: 20mm****Datos de pedido**

Número de pedido	308556 20
GTIN	4045197945105
Clase de artículo	31C

**Descripción****Ejecución:**

- **Con RFID/perforación Balluffchip.**
- **Posibilidad de regulación longitudinal axial (regulación de 10 mm).**
- **Flexible gracias al empleo de casquillos intermedios.**
- **Rigidez total muy elevada gracias a la construcción optimizada.**

**Aplicación:**

Pares máximos transferibles **550 Nm**, versión HT (High Torque).

- **Para taladrar, escariar y fresar.**
- **Para fresar con arranque de virutas pesado.**
- **Propiedades de amortiguación ideales; en consecuencia, una superficie de pieza óptima, aumento de la duración y protección del husillo.**

**Partes opcionales:**

Conos reductores n.º 302150, 302155, 302160 y 302165.

**Descripción técnica**

Ø de sujeción D <sub>1</sub>	20 mm
Ø exterior D	49 mm
Longitud de voladizo medida A	80 mm
Longitud útil L <sub>1</sub>	41 mm
Conos reductores adecuados	302160; 302155

Adaptador	PSC 63
Norma asiento	ISO 26623-2
Norma asiento	ISO 26623-1
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad	≤ 3 μm
Estrategia de arranque de virutas	HSC
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Tipo de producto	Cono de expansión hidráulica