



## Gama de desbarbadores / rascadores allround (7 soportes con cuchilla), en caja de plástico 16 piezas



### Datos de pedido

Número de pedido	839980
GTIN	7290003237838
Clase de artículo	83G

### Descripción

#### Ejecución:

Mangos de 2 componentes con **vástago telescópico** e insertos intercambiables. Rascador de precisión con mango de metal ligero y mandrino de cambio rápido.

#### Suministro:

Desbarbador universal con 3 cuchillas (S100, S20, S30): 1 ud. n.º 838420

Rascador mini con cuchilla rascadora especial acodada: 1 ud. n.º 839675

Desbarbador de ranuras de chaveta con 1 placa de corte (2,4 – 11 mm): 1 ud. n.º 839705

Rascador de precisión con cuchilla rascadora especial de acero para herramientas desmontable: 1 ud. n.º 836400

Desbarbador de chapa con cuchilla desbarbadora (1 – 8 mm): 1 ud. n.º 839740

Rascador mini con cuchilla rascadora mini recta: 1 ud. n.º 839670

Desbarbador de taladros con cabezal desbarbador (hasta Ø 20 mm): 1 ud. n.º 839605

### Descripción técnica

Tipo de producto	Desbarbador
------------------	-------------

## Accesorios

Rasqueta de precisión con lámina cortante intercambiable Acero de herramientas	836400
Mini rascador con vástago telescópico y cuchilla rascadora mini, recta	839670
Desbarbador de taladros con cabezal de desbarbado HSS Ø 20 mm	839605
Desbarbador universal, mango de 2 componentes con vástago telescópico y 3 cuchillas (S100, S20, S30)	838420
Desbarbador con vástago telescópico y cuchilla de corte en V tam. 8	839740
Mini rascador con vástago telescópico y cuchilla rascadora mini, acodada	839675
Desbarbador de ranuras de chaveta con vástago telescópico y placa de corte tam. 11	839705