

Garant**Barra de mandrinar acero, izquierda, Ø de mango / tamaño de placa:
25/12mm****Datos de pedido**

Número de pedido	260725 25/12
GTIN	4045197945143
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Código ISO Soporte	A25R SSKCR/L12
Longitud total L	200 mm
Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$	32 mm
Ángulo de ajuste κ	75 grados
Longitud de voladizo L_1	75 mm
Plaquita de corte adecuada	SC.. 1204..
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 25
Longitud de sujeción L_2	24 mm
Desplazamiento central L_3	17 mm
Tamaño de placa	12 mm
Ø de mango D_s	25 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de boca	izquierda
Profundidad de giro interior hasta	3xD
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior

Tipo de producto

Barra de mandrinar

Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX20

674248 TX20

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm

659957 500