

**Garant****Barra de mandrinar acero, derecha, Ø de mango / tamaño de placa: 25/12mm**

## Datos de pedido

Número de pedido	260724 25/12
GTIN	4045197945129
Clase de artículo	21T

## Descripción técnica

Plaquita de corte adecuada	SC.. 1204..
Ø perforación previa mínima $D_{\min}$ .	32 mm
Tamaño de placa	12 mm
Longitud de sujeción $L_2$	24 mm
Longitud de voladizo $L_1$	75 mm
Código ISO Soporte	A25R SSKCR/L12
Desplazamiento central $L_3$	17 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 25
Longitud total L	200 mm
Ángulo de ajuste $\kappa$	75 grados
Ø de mango $D_s$	25 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	3×D
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

---

## Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX20

674248 TX20

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm

659957 500