

Garant
Barra de mandrinar acero, derecha, Ø de mango / tamaño de placa: 20/09mm


Datos de pedido

Número de pedido	260724 20/09
GTIN	4045197945112
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Longitud de sujeción L_2	19 mm
Ángulo de ajuste κ	75 grados
Longitud de voladizo L_1	60 mm
Plaquita de corte adecuada	SC.. 09T3..
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 8
Tamaño de placa	9 mm
Longitud total L	180 mm
Código ISO Soporte	A20Q SSKCR/L09
Desplazamiento central L_3	13 mm
Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$	25 mm
Ø de mango D_s	20 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	3×D
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15

674248 TX15

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm

659957 500