

Garant**Soporte de torneado de apriete eco, izquierda, Tamaño de mango / placa:
20/09mm****Datos de pedido**

Número de pedido	260021 20/09
GTIN	4045197945181
Clase de artículo	21U

Descripción**Ejecución:**

Con alimentación interna de refrigerante para el filo. Gracias a la refrigeración mediante las boquillas de precisión se reduce la carga térmica de forma controlada y eficaz, ya que el chorro de refrigerante está orientado de forma óptima entre la viruta y la arista de corte. Para una mayor productividad, una vida útil más larga y una mayor seguridad en el proceso. Con refrigeración de superficies libres.

Nota:

Adaptador para refrigerante solo posible en combinación con asientos GARANT eco-System n.º 317900 – 319886.

Refrigeración interior: sí

Código ISO Soporte: SCLCR/L 2020X09

Plaquita de corte adecuada: CC.. 09T3..

Anchura de función L₄: 25 mm

Longitud de la cabeza L₁: 27 mm

Longitud total L: 86 mm

Juego tornillo para plaquita reversible: 269028 28

Descripción técnica

Plaquita de corte adecuada	CC.. 09T3..
Longitud de la cabeza L ₁	27 mm
Longitud total L	86 mm
Anchura de función L ₄	25 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 28
Tamaño de placa	9 mm
Código ISO Soporte	SCLCR/L 2020X09
Tamaño del mango	20 mm
Serie	Eco
Tipo de boca	izquierda
Norma	DIN ISO 5610
Refrigeración interior	sí
Ángulo de ajuste κ	95 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659906 500