

**Garant****Cabezal de corte, izquierda, Tamaño de mango / placa: 20/11 mm****Datos de pedido**

Número de pedido	261305 20/11
GTIN	4045197945242
Clase de artículo	21U

**Descripción****Ejecución:**

Soporte de torneado de apriete GARANT eco System con alimentación interna de refrigerante para el filo. Gracias a la refrigeración mediante las boquillas de precisión se reduce la carga térmica de forma controlada y eficaz, ya que el chorro de refrigerante está orientado de forma óptima entre la viruta y la arista de corte. Para una productividad mayor, vida útil más prolongada y seguridad de proceso superior. Con refrigeración de superficies libres.

**Nota:**

Adaptador para refrigerante solo posible en combinación con asientos GARANT eco-System n.º317900 – 319886.

Refrigeración interior: sí

Código ISO Soporte: SVJCR/L 2020X11

Plaquita de corte adecuada: VC.. 1103..

Anchura de función L<sub>4</sub>: 25 mm

Longitud de la cabeza L<sub>1</sub>: 40 mm

Longitud total L: 99 mm

Juego tornillo para plaquita reversible: 269023 1

**Descripción técnica**

Longitud de la cabeza L <sub>1</sub>	40 mm
Tamaño de placa	11 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269023 1
Tamaño del mango	20 mm

Longitud total L	99 mm
Anchura de función L <sub>4</sub>	25 mm
Código ISO Soporte	SVJCR/L 2020X11
Plaquita de corte adecuada	VC.. 1103..
Serie	Eco
Tipo de boca	izquierda
Norma	DIN ISO 5610
Refrigeración interior	sí
Ángulo de ajuste κ	93 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

## Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659906 500