

**Garant**
**Soporte de torneado de apriete eco, izquierda, Tamaño de mango / placa: 20/11 mm**

**Datos de pedido**

Número de pedido	261103 20/11
GTIN	4045197945280
Clase de artículo	21U

**Descripción**
**Ejecución:**

Con alimentación interna de refrigerante para el filo. Gracias a la refrigeración mediante las boquillas de precisión se reduce la carga térmica de forma controlada y eficaz, ya que el chorro de refrigerante está orientado de forma óptima entre la viruta y la arista de corte. Para una mayor productividad, una vida útil más larga y una mayor seguridad en el proceso. Con refrigeración de superficies libres.

**Nota:**

Adaptador para refrigerante solo posible en combinación con asientos GARANT eco-System n.º 317900 – -319886.

Refrigeración interior: sí

Código ISO Soporte: SVJBR/L 2020X11

Plaquita de corte adecuada: VB.. 1103..

Anchura de función  $L_4$ : 25 mm

Longitud de la cabeza  $L_1$ : 40 mm

Longitud total L: 99 mm

Juego tornillo para plaquita reversible: 269023 1

**Descripción técnica**

Tamaño del mango	20 mm
Plaquita de corte adecuada	VB.. 1103..
Longitud de la cabeza $L_1$	40 mm

Código ISO Soporte	SVJBR/L 2020X11
Anchura de función L <sub>4</sub>	25 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269023 1
Longitud total L	99 mm
Tamaño de placa	11 mm
Serie	Eco
Tipo de boca	izquierda
Norma	DIN ISO 5610
Refrigeración interior	sí
Ángulo de ajuste κ	93 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

## Accesorios

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659906 500
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8