

**Garant****Soporte de torneado de apriete eco, izquierda, Tamaño de mango / placa: 20/16mm****Datos de pedido**

Número de pedido	261103 20/16
GTIN	
Clase de artículo	21U

**Descripción****Ejecución:**

Con alimentación interna de refrigerante para el filo. Gracias a la refrigeración mediante las boquillas de precisión se reduce la carga térmica de forma controlada y eficaz, ya que el chorro de refrigerante está orientado de forma óptima entre la viruta y la arista de corte. Para una mayor productividad, una vida útil más larga y una mayor seguridad en el proceso.

Con refrigeración de superficies libres.

**Nota:**

Adaptador para refrigerante solo posible en combinación con asientos GARANT eco-System n.º 317900 – -319886.

**Descripción técnica**

Código ISO Soporte	SVJBR/L 2020X16
Tornillo para calzo	269013 1
Longitud de la cabeza L <sub>1</sub>	40 mm
Tamaño del mango	20 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269023 3
Plaquita de corte adecuada	VB.. 1604..
Longitud total L	99 mm
Tamaño de placa	16 mm

Calzo	259033 5
Serie	Eco
Tipo de boca	izquierda
Norma	DIN ISO 5610
Refrigeración interior	sí
Ángulo de ajuste κ	93 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

## Accesorios

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm

659906 500

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15

674248 TX15