

## Garant

**Portapinzas de sujeción ER Forma ADB, niquelada, SK 40 A = 70, para el tamaño de pinzas de sujeción ER: 16**



### Datos de pedido

Número de pedido	300515 16
GTIN	4045197945815
Clase de artículo	31A

### Descripción

#### Ejecución:

Conos interior y exterior rectificadas. Con perforación Ballufchip.

#### GARANT:

- **gran suavidad de marcha gracias a los mangos repasados en el torno fuertemente y el equilibrado fino G2,5 / 25000 rpm.**
- **protección óptima contra la corrosión gracias a las superficies niqueladas.**
- **fuerzas de sujeción y precisión máximas mediante tuerca de apriete de precisión GARANT.**

Niquelado especial.

#### GARANT:

- **Calidad de equilibrado G2,5 / 25 000 rpm.**
- **Todos los mangos repasados en el torno fuertemente (¡suavidad de marcha!).**
- **Tuerca de apriete de precisión GARANT equilibrada con precisión (G2,5 / 25 000 rpm) y recubierta; gracias a ello se logra una fuerza de sujeción elevada y un desgaste reducido.**
- **Taladro central.**

#### Aplicación:

Para sujetar herramientas con mango cilíndrico en pinzas portapiezas según DIN 6499 – forma A y B.

#### Suministro:

Incluye tuerca de apriete.

#### Partes opcionales:

Tirante (AB) n.º 308600 – 308806, llave de apriete AB n.º 308820 - 308835, llave de apriete ER n.º 309680 o 613300, pinzas portapiezas ER n.º 308901 – 309449, tuerca de apriete ER n.º 309615 (para discos de obturación), discos de obturación n.º 309625 – 309645 (para n.º 309615).

Estrategia de arranque de virutas: HSC

Gama de sujeción: 0,5 - 10 mm

Ø exterior D: 28 mm

Tuerca de recambio High-Speed GARANT n.º 309610: 16

Tuerca de recambio HOLEX n.º 309580: 16

## Descripción técnica

Para pinzas de sujeción ER	16
Tuerca de recambio HOLEX n.º 309580	16
Tuerca de recambio High-Speed GARANT n.º 309610	16
Ø exterior D	28 mm
Gama de sujeción	0,5 - 10 mm
Adaptador	SK 40 A = 70
Norma asiento	ISO 7388-1
Forma	ADB
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad	≤ 3 µm
Estrategia de arranque de virutas	HSC
Perforación balluffchip	sí
Tipo de producto	Portapinzas de sujeción

## Accesorios

Llave de una boca Ancho de llave 25 mm	613300 25
--	-----------