


Garant

Portapinzas de sujeción ER niquelado, HSK-A 100 largo, para el tamaño de pinzas de sujeción ER: 40

**Datos de pedido**

Número de pedido	305486 40
GTIN	4045197945808
Clase de artículo	31A

Descripción**Ejecución:**

Con perforación de chip RFID de Balluff.

- **Todos los vástagos repasados en el torno fuertemente (¡suavidad de marcha!).**
- **Paso perforado (sin tornillo de ajuste).**
- **Superficies de funcionamiento HSK mecanizadas.**

Niquelado para evitar la corrosión.

Aplicación:

Para sujeción de herramientas con mango cilíndrico en pinzas de sujeción ER según DIN 6499 – forma A y B.

Suministro:

Incluye tuerca de apriete High-Speed con revestimiento.

Partes opcionales:

Tubo refrigerante n.º 309880, llave de vaso n.º 309890, pinzas de sujeción ER n.º 308881 – 309434, llave de apriete ER n.º 309680 o 613300.

Descripción técnica

Ø exterior D	63 mm
Gama de sujeción	3 - 26 mm
Para pinzas de sujeción ER	40

Longitud de voladizo medida A	120 mm
Adaptador	HSK-A 100 largo
Norma asiento	ISO 12164-1
Norma asiento	DIN 69882-6
Norma asiento	DIN 69893
Forma	A
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad	≤ 3 μm
Estrategia de arranque de virutas	HSC
Perforación balluffchip	sí
Tipo de producto	Portapinzas de sujeción

Accesorios

Llave de apriete ER Para portapinzas de sujeción ER 40	309680 40
--	-----------