


**Garant**

**Cono de sujeción plano niquelado con orificio para conducto de refrigeración, HSK-A 100 corto, Ø de sujeción D1: 20mm**

**Datos de pedido**

Número de pedido	304392 20
GTIN	4045197945662
Clase de artículo	31A

**Descripción****Ejecución:**

- Con RFID/perforación Balluffchip.
- Superficies de funcionamiento HSK mecanizadas.

**GARANT:** Todos los mangos repasados en el torno fuertemente (¡suavidad de marcha!).  
Niquelado especial.

**Con canales de refrigeración cerrables.**

**Aplicación:**

Para sujeción de herramientas con superficie arrastre lateral según DIN 1835 forma B y DIN 6535 forma HB.

**Partes opcionales:**

Tubo de refrigerante n.º 309880. Llave de vaso n.º 309890.

**Nota:**

HSK 40 y 50, forma A y E suministrables ex fábrica.

**Descripción técnica**

Ø exterior D	52 mm
Ø de sujeción D <sub>1</sub>	20 mm
Tornillo de sujeción de recambio n.º 309900	20

Longitud de voladizo medida A	100 mm
Adaptador	HSK-A 100 corto
Norma asiento	ISO 12164-1
Norma asiento	DIN 69882-4
Norma asiento	DIN 69893
Forma	A
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad	≤ 3 µm
Estrategia de arranque de virutas	HSC
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Tipo de producto	Cono de sujeción plano

## Accesorios

Tornillo amarre de recambio Para plato con Ø de sujeción D1 20 mm	309900 20
---	-----------