

**Garant****Cono de sujeción plano forma ADB con canales de refrigeración, niquelados, SK 40 corto, Ø de sujeción D1: 16mm****Datos de pedido**

Número de pedido	300120 16
GTIN	4045197945716
Clase de artículo	31A

**Descripción****Ejecución:****GARANT –**

Todos los mangos repasados en el torno fuertemente (suavidad de marcha). Calidad de equilibrado G 2,5 / 25000 rpm.

**Con taladros para conducto de refrigeración cerrables.**

Niquelado especial.

Con perforación de chip RFID de Balluff.

**Aplicación:**

Para la sujeción de herramientas con superficie de arrastre lateral según DIN 1835 B y DIN 6535 HB.

**Partes opcionales:**

Tirante (AB) n.º 308600 – 308806, llave de apriete de AB n.º 308820; 308835.

**Descripción técnica**

Ø de sujeción D <sub>1</sub>	16 mm
Longitud de voladizo medida A	63 mm
Ø exterior D	48 mm
Tornillo de sujeción de recambio n.º 309900	16
Adaptador	SK 40 corto

Norma	DIN 6359
Norma asiento	ISO 7388-1
Forma	ADB
Perforación para conducto de refrigeración	se puede cerrar
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad	$\leq 3 \mu\text{m}$
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Tipo de producto	Cono de sujeción plano

---

## Accesorios

Tornillo amarre de recambio Para plato con  $\varnothing$  de sujeción D1 16 mm

309900 16