

**Garant****Soporte de brochado de perfiles, métrico  $\varnothing d = 12$  mm,  $\varnothing$  de mango DS: MK2mm**

## Datos de pedido

Número de pedido	293023 MK2
GTIN	4045197945976
Clase de artículo	29K

## Descripción

**Idóneo para:**

Máquinas CNC y convencionales.

**Partes opcionales:**

Ayuda de posicionamiento (n.º 293000) y llave de espigas (n.º 293006).

Se pueden pedir lengüetas de expulsión para vástagos de Cono Morse con el n.º 293008 en los tamaños MK2, MK3 y MK4.

**Nota:**

- **Atención: utilizar siempre el  $\varnothing$  de empujador adecuado.**
- **Otras uniones de mango disponibles a petición.**

## Descripción técnica

Longitud del mango $L_s$	69 mm
L	46 mm
Tipo de mango	CM2
$\varnothing d$	12 mm

Ø D	44 mm
Tamaño del asiento	CM2
Refrigeración interior	no
Tipo de producto	Herramienta de mortajado de ranuras y perfiles

## Accesorios

Llave de espigas Para Ø de soporte 5 mm	293006 5
Llave de espigas Para Ø de soporte 16 mm	293006 16
Llave de espigas Para Ø de soporte 8 mm	293006 8
Llave de espigas Para Ø de soporte 12 mm	293006 12