

Garant**Soporte de brochado de perfiles, VDI $\varnothing d = 12$ mm, Asiento de mango tipo: VDI40**

Datos de pedido

Número de pedido	293030 VDI40
GTIN	4045197946164
Clase de artículo	29K

Descripción

Idóneo para:

Máquinas CNC.

Partes opcionales:

Ayuda de posicionamiento (n.º 293000) y llave de espigas (n.º 293006).

Nota:

- **Atención: utilizar siempre el \varnothing de empujador adecuado.**
- **Otras uniones de mango disponibles a petición.**

Descripción técnica

L	83 mm
$\varnothing D_2$	83 mm
$\varnothing D_1$	58 mm
Tipo de mango	VDI 40
$\varnothing d$	12 mm

Tamaño del asiento	VDI40
Refrigeración interior	no
Tipo de producto	Herramienta de mortajado de ranuras y perfiles

Accesorios

Llave de espigas Para Ø de soporte 16 mm	293006 16
Llave de espigas Para Ø de soporte 8 mm	293006 8
Llave de espigas Para Ø de soporte 12 mm	293006 12
Llave de espigas Para Ø de soporte 5 mm	293006 5