

**Garant****Soporte de brochado de perfiles, métrico  $\varnothing d = 16 \text{ mm}$ ,  $\varnothing$  de mango DS: 25mm****Datos de pedido**

Número de pedido	293026 25
GTIN	4045197945990
Clase de artículo	29K

**Descripción****Idóneo para:**

Máquinas CNC y convencionales.

**Partes opcionales:**

Ayuda de posicionamiento (n.º 293000) y llave de espigas (n.º 293006).

Se pueden pedir lengüetas de expulsión para vástagos de Cono Morse con el n.º 293008 en los tamaños MK2, MK3 y MK4.

**Nota:**

- **Atención: utilizar siempre el  $\varnothing$  de empujador adecuado.**
- **Otras uniones de mango disponibles a petición.**

**Descripción técnica**

L	76 mm
Longitud del mango $L_s$	50 mm
Tipo de mango	Mango cilíndrico
$\varnothing$ de mango $D_s$	25 mm

Ø D	58 mm
Ø d	16 mm
Refrigeración interior	no
Tipo de producto	Herramienta de mortajado de ranuras y perfiles

## Accesorios

Llave de espigas Para Ø de soporte 5 mm	293006 5
Llave de espigas Para Ø de soporte 16 mm	293006 16
Llave de espigas Para Ø de soporte 8 mm	293006 8
Llave de espigas Para Ø de soporte 12 mm	293006 12