

Garant**Soporte de brochado de perfiles, VDI \varnothing d = 16 mm, Asiento de mango tipo: VDI40**

Datos de pedido

Número de pedido	293033 VDI40
GTIN	4045197946188
Clase de artículo	29K

Descripción

Idóneo para:

Máquinas CNC.

Partes opcionales:

Ayuda de posicionamiento (n.º 293000) y llave de espigas (n.º 293006).

Nota:

- **Atención: utilizar siempre el \varnothing de empujador adecuado.**
- **Otras uniones de mango disponibles a petición.**

Descripción técnica

\varnothing D ₁	58 mm
L	83 mm
\varnothing D ₂	83 mm
Tipo de mango	VDI 40
Tamaño del asiento	VDI40

Refrigeración interior	no
Tipo de producto	Herramienta de mortajado de ranuras y perfiles

Accesorios

Llave de espigas Para \varnothing de soporte 8 mm	293006 8
Llave de espigas Para \varnothing de soporte 12 mm	293006 12
Llave de espigas Para \varnothing de soporte 16 mm	293006 16
Llave de espigas Para \varnothing de soporte 5 mm	293006 5